

SKÖTSELANVISNING – pendeldörrar.

Pendeldörrar BonaPend/BonaLock TR, BonaPend/BonaLock OP och BonaDoor KD är tillverkade av polykarbonatplast.

Polykarbonat har följande egenskaper:

- Mycket slagtålig.
- Lätt att hålla ren.
- Självsläckande vid brand.
- Lukt- och smakfri.
- Kan användas från – 40 till +125 grader C.
- Resistent mot de flesta oorganiska och organiska syror, samt mot saltlösningar.
- Resistens även mot många oljor och alkoholer, dock EJ metylalkohol.
- OBS! EJ resistent mot ammoniakgas, ammoniaklösningar alkalier och aminer.
- Löses eller sväller vid kontakt med lösningsmedel, bensen, aceton etc.

Övriga material i en komplett dörr:

- Rostfritt stål alternativt naturanodiserat aluminium i karm.
- Rostfritt stål i gångjärn samt alla skruvar.
- Livsmedelsgodkänd PE Etenplast i gångjärn, ryggprofiler samt avvisarbågar.
- Gummi av livsmedelsgodkänd kvalitet i klämskyddslist.

FÖR ATT ÖKA DÖRRENS LIVSLÄNGD:

- Kontrollera regelbundet att dörrens alla skruvar är ordentligt fastdragna.
- Kör EJ på dörren nära gångjärnen.
- Materialvalet i gångjärnen gör att dessa normalt är underhållsfria.
- Dock är det lämpligt att man i aggressiva miljöer sprayar vid gångjärnsaxeln med t.ex. litiumfett för att förhindra att glidytor torkar ut.
- Vid rengöring – använd mildt tvättmedel och mjuk trasa. Även T-RÖD går att använda.
- **OBS! LÖSNINGSMEDEL FÅR ALDRIG ANVÄNDAS VID RENGÖRING.**